


Englische Lochplatte, 23" x 47"

Mehr Produkte von [TMC](#)



Produkt **#54-256** **1 In Stock**

-

1

+

€1.805⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.805,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
English	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
50.00	Dicke (mm):
	Länge (Zoll):

47.0	
	Breite (Zoll):
23.0	
	Aufbau:
Stainless Steel (400 Series) Top and Bottom Plates, Plated Steel Honeycomb Core, High Pressure Laminate Core Sidewalls	
	Kernzellfläche (cm²):
≤3	
	Ebenheit (mm):
0.13	
	Gewicht (lbs):
74.0	
	Obere Platte:
430 Series Ferromagnetic Stainless Steel	
	Kerndichte:
13.3 lb/ft³ (230 kg/m³)	
	Kernzellgröße:
< 0.5 in.² (3 cm²)	
	Schermodul Kern:
275,000 PSI (19300 kg/cm²)	
	Dicke der oberen Platte:
0.075 in. (2 mm)	

Gewinde & Montage

	Gewinde:
(945) ¼-20 Tapped on 1" Centerlines, on 1.5" Corners	

Konformität mit Standards

	RoHS 2015:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	

Produktdetails

- Edelstahl
- Günstiger Preis
- Leichtes Design

Diese sehr leichten (9 lb/ft², 44 kg/m²) Lochplatten bieten angesenkte Gewindebohrungen in einer dünnen Edelstahloberfläche. Die obere und untere Platte haben eine matte Oberfläche, um Reflexe zu minimieren und sind ferromagnetisch, um die Arbeit mit magnetischen Halterungen zu ermöglichen. In den Gewindebohrungen können unsere englischen oder metrischen Stangen, unsere Stangenhalterungen und anderer Aufbauzubehör befestigt werden. Die Löcher haben einen Abstand von 1" (25 mm), der Abstand zum Rand beträgt 1,5" (37,5 mm).

Bitte beachten Sie: Aufgrund von Größe und Gewicht weichen die Transportmethode und die Transportpreise von unseren Standardpreisen ab.