

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

MI-152-Beleuchtungsgerät für Lichtleiter, 230 V

Mehr Produkte von [Dolan-Jenner](#)



M-152 Fiber Optic Illuminator

Produkt #59-236 Lagernd

1 €651,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€651,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Farbe:
White

Höhe (Zoll):
5.5

Länge (Zoll):
8.75

Typ: 150 WEKE Quartz Halogen
Spannung (V): 230.00
Gewicht (lbs): 7.75
Breite (Zoll): 6.00
Intensitätssteuerung: Yes
Lichtausgang (Lumen): 1750.00
Aufbau: High Impact Polymer
Lebensdauer Lampe (Stunden): 1000 - 10,000
Farbtemperatur (K): 3200.00
Beleuchtungsart: Fiber Optic Illuminator, Incandescent
Hersteller: Dolan-Jenner
Betriebsmodus: Constant

Konformität mit Standards

Reach 174: Konform
RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
