

## 240mm Länge, verstellbare Laserhalterung



#56-332, #56-333

Produkt **#56-333** **7 In Stock**

- 1 + €375<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

### Mengenrabatte

Stk. 1-4	€375,00 stückpreis
Stk. 5-25	€331,50 stückpreis
Stk. 26-49	€305,30 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

### Downloadbereich

### Produktdetails

Adjustable - Tilt

Typ:

Cylindrical Tube

Optiktyp:

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):

240.00

1020

**Gewicht (g):**

**Aufbau:**  
Black Anodized Aluminum

**Twin Ring Mount Adjustment Screw Pitch (mm):**  
0.5

**Tilt Angle (°):**  
±2

## Gewinde & Montage

**Größe der kompatiblen Optiken (mm):**  
20.0 - 55.0

**Kompatible Stangen:**  
M6 x 1.0

## Konformität mit Standards

**RoHS 2015:**  
[Ausgenommen / Ausnahmeregelung](#)

**Konformitätszertifikat:**  
[Anzeigen](#)

**Reach 247:**  
[Contains SVHC\(s\)](#)

## Produktdetails

- Halterung mit zwei Ringen
- Feste und verstellbare Versionen
- Ideal für He-Ne Laser

Diese Halterung ist optimal für jeden optischen Aufbau mit Tubus und wurde speziell für [Helium-Neon Laser](#) entwickelt. Für die Befestigung auf einer Lochplatte werden [Stangen](#) und [Stangenhalter](#) benötigt.

Befestigungsloch ist M6 x 1,0

## Technische Informationen

