

240mm Länge, verstellbare Laserhalterung



#56-332, #56-333

Produkt **#56-333** 7 In Stock

-

1

+

€375⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€375,00 stückpreis
Stk. 5-25	€331,50 stückpreis
Stk. 26-49	€305,30 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Adjustable - Tilt	Typ:
Cylindrical Tube	Optiktyp:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):

240.00	
	Gewicht (g):
1020	
	Aufbau:
Black Anodized Aluminum	
	Twin Ring Mount Adjustment Screw Pitch (mm):
0.5	
	Tilt Angle (°):
±2	

Gewinde & Montage

	Größe der kompatiblen Optiken (mm):
20.0 - 55.0	
	Kompatible Stangen:
M6 x 1.0	

Konformität mit Standards

	RoHS 2015:
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	
	Reach 247:
Contains SVHC(s)	

Produktdetails

- Halterung mit zwei Ringen
- Feste und verstellbare Versionen
- Ideal für He-Ne Laser

Diese Halterung ist optimal für jeden optischen Aufbau mit Tubus und wurde speziell für [Helium-Neon Laser](#) entwickelt. Für die Befestigung auf einer Lochplatte werden [Stangen](#) und [Stangenhalter](#) benötigt.

Befestigungsloch ist M6 x 1,0

Technische Informationen

