

240mm Länge, feste Laserhalterung



#54-990, #54-991

Produkt **#54-991** **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €227⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€227,00 stückpreis
Stk. 5-25	€200,60 stückpreis
Stk. 26-49	€184,80 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Fixed **Typ:**

Cylindrical Tube **Optiktyp:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):

240.00

660

Gewicht (g):

Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Twin Ring Mount Adjustment Screw Pitch (mm):
0.5

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
20.0 - 55.0

Kompatible Stangen:
M6 x 1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Ausgenommen / Ausnahmeregelung](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 247:
[Contains SVHC\(s\)](#)

Produktdetails

- Halterung mit zwei Ringen
- Feste und verstellbare Versionen
- Ideal für He-Ne Laser

Diese Halterung ist optimal für jeden optischen Aufbau mit Tubus und wurde speziell für [Helium-Neon Laser](#) entwickelt. Für die Befestigung auf einer Lochplatte werden [Stangen](#) und [Stangenhalter](#) benötigt.

Befestigungsloch ist M6 x 1,0

Technische Informationen

