

TECHSPEC® 2,5 OD, 12,5 mm Durchmesser, UV-VIS ND Filter



Produkt #48-624 Lagernd

1 €90,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€90,00

Stk. 6+
€71,90

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50 +0.00/-0.20

Optische Dichte OD:
2.5

Substrat:
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Beschichtung: Metallic Based ND
Oberflächenqualität: 40-20
Dicke (mm): 1.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.10
Transmission (%): 0.3
Typ: Neutral Density Filter
Blockungsbereich (nm): 250 - 700
Freie Apertur (%): 80.00
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/4
Toleranz optische Dichte (%): ±10
Parallelität (Bogensekunden): <5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform