


Fenster aus EAGLE XG®, 25 x 25 mm, 0,7 mm Dicke



Produkt #18-295 3-4 TAGE

- 1 + **€25,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€25,00
Stk. 6+
€20,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
90

Freie Apertur CA (mm):
22.50 x22.50

Größe (mm): 25.00 x 25.00 ±0.25
Dicke (mm): 0.70 ±0.07
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 3.17 (0 to +300°C)
Dichte (g/cm³): 2.38
Kanten: Cut and Seamed
Brechungsindex n_d: 1.51
Poisson-Zahl: 0.23
Substrat: EAGLE XG®
Oberflächenqualität: 80-50
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2000
Elastizitätsmodul (GPa): 73.6
Länge (mm): 25.00
Breite (mm): 25.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform