

Wärme absorbierender Kurzpassfilter aus Farbglas SCHOTT KG 5, 25 x 25 mm, 3 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #49-094 3-4 Tage

- 1 + **€40,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€40,00
Stk. 11+
€36,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
25.0 x 25.0

Dichte (g/cm³):
2.53

Glas-/Filternummer: SCHOTT KG6
Substrat: ☐ Heat Absorbing Glass
Länge (mm): 25.00
Betriebstemperatur (°C): 300 Maximum
Beschichtung: Uncoated
Brechungsindex n_d: 1.51
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 565
Dicke (mm): 3.00 ±0.38
Typ: IR Cut-Off Filter
Breite (mm): 25.00
Toleranz Größe (mm): ±0.25
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Wellenlängenbereich (nm): 300 - 2700
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen