

Strahlteilerplatte, 25 x 38 mm, 75R/25T



Produkt #31-435 3-4TAGE

- 1 + **€55,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€55,00
Stk. 10+
€42,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm
Surface 2: Uncoated

Aufbau:
Plate

Toleranz Größe (mm):
±0.38

Größe (mm): 25.0 x 38.0
Kanten: Cut
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 75/25
Substrat: ☐ Float Glass
Oberflächenebenheit (P-V): 4 - 6λ
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 3.00
Typ: Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform