

TECHSPEC[®] 25/25,4mm Durchmesser, C-Mount Halterung Einzellinsen



Produkt #56-353 20+ In Stock

-

1

+

€99⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€99,00 stückpreis
Stk. 5-9	€87,90 stückpreis
Stk. 10-25	€81,20 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Fixed	Typ:
Circular	Optiktyp:
Optic Mount (Fixed)	Funktion:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
16.3	Tubuslänge (mm):
Black Anodized Aluminum (6061 T6)	Aufbau:
20.3	Gesamtlänge (mm):
30.0	Außendurchmesser (mm):
22.00	Freie Apertur CA (mm):
3.75	Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
1.0	Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
Gewinde & Montage	
25.0 - 25.4	Optikdurchmesser (mm):
C-Mount	Gewindeart:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:

PRODUKTDDETAILS

25/25.4mm holder is a 3 part assembly and adds 16.3mm to the system length.

- Halterungen für Einzellinsen, Achromate, Filter oder Strichplatten
- Können mit allen C-, S- und T-Mount-Komponenten kombiniert werden
- Optiken werden mit mitgeliefertem Retainerring befestigt

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen wurden für die Integration von runden Optiken in C-, S- und T-Mount-Systeme entwickelt. Die optischen Komponenten werden über den mitgelieferten Retainerring befestigt, der mit einem standardmäßigen flachen Gabelschlüssel eingeschraubt werden kann. TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen haben ein 1" x32 TPI, M12 x0,5 oder M42 x0,75 Gewinde mit 30 mm, 16 mm oder 48 mm Außendurchmesser. Die runden Optikhalterungen sind mit einer Vielzahl von optomechanischen Komponenten mit C-, S- oder T-Mount-Gewinde kompatibel und sind ideal für den Aufbau von verschiedensten optischen Systemen.

Bitte beachten Sie: #56-353, #56-354, #52-933 und #52-292 bestehen aus 3 Teilen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN



