

TECHSPEC[®] 25/25,4mm Durchmesser, T-Mount-Halterung für dünne Linsen



Produkt #52-292 9 In Stock

-

1

+

€67⁴⁷

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€67,47 stückpreis
Stk. 5-9	€60,05 stückpreis
Stk. 10-25	€55,52 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Fixed	Typ:
Circular	Optiktyp:
Optic Mount (Fixed)	Funktion:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
11.5	Tubuslänge (mm):
Black Anodized Aluminum (6061 T6)	Aufbau:
14.95	Gesamtlänge (mm):
48.0	Außendurchmesser (mm):
24.0	Freie Apertur CA (mm):
5.50	Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
2.00	Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
Gewinde & Montage	
25.0 - 25.4	Optikdurchmesser (mm):
T-Mount	Gewindeart:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:

PRODUKTDDETAILS

This stock number is a 3-part design.

- Halterungen für Einzellinsen, Achromate, Filter oder Strichplatten
- Können mit allen C-, S- und T-Mount-Komponenten kombiniert werden
- Optiken werden mit mitgeliefertem Retainerring befestigt

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen wurden für die Integration von runden Optiken in C-, S- und T-Mount-Systeme entwickelt. Die optischen Komponenten werden über den mitgelieferten Retainerring befestigt, der mit einem standardmäßigen flachen Gabelschlüssel eingeschraubt werden kann. TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen haben ein 1" x 32 TPI, M12 x 0,5 oder M42 x 0,75 Gewinde mit 30 mm, 16 mm oder 48 mm Außendurchmesser. Die runden Optikhalterungen sind mit einer Vielzahl von optomechanischen Komponenten mit C-, S- oder T-Mount-Gewinde kompatibel und sind ideal für den Aufbau von verschiedensten optischen Systemen.

Bitte beachten Sie: [#56-353](#), [#56-354](#), [#52-933](#) und [#52-292](#) bestehen aus 3 Teilen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

T-Thread Simple / Thin Lens Mount

