

TECHSPEC® 25/25,4mm Optikfassung



#84-348

Produkt **#84-348** **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €62⁵⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-4	€62,50 stückpreis
Stk. 5-9	€55,60 stückpreis
Stk. 10-25	€51,30 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

📌 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Optic Mount (Fixed) **Funktion:**

Square/Circular **Optiktyp:**

Dimensions of Compatible Optics (mm):
25.0/25.4 Sq.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):

22.00

Gesamtlänge (mm):

11.5

Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):

0.50

Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):

7.80

Gewinde & Montage

Optikdurchmesser (mm):

25.0 - 25.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015:

[Konform](#)

Konformitätszertifikat:

[Anzeigen](#)

Produktdetails

Designed for use with the TECHSPEC® C-Mount Filter/Polarizer Holder [#84-345](#) (M6) or [#84-346](#) (1/4-20).

- Optikfassung zur Aufnahme von quadratischen oder runden Optiken
- Komplette Halterung erfordert ein Gehäuse und eine Optikzelle
- Mit M6 oder 1/4-20 Bohrungen zur Montage auf Stangen

Die TECHSPEC® C-Mount-Halterung für Filter und Polarisationsfilter eignet sich zur Montage von quadratischen oder runden Optikkomponenten in [C-Mount Aufbauten](#). Zum Aufbau einer kompletten Halterung werde eine Optikkfassung und ein Gehäuse benötigt. Die Gehäuse sind mit M6 oder 1/4-20 Gewindebohrungen lieferbar und damit mit den meisten Stangen kompatibel.

Technische Informationen



