

Retroreflektor, 25,4 mm freie Apertur, 30 Bogensek., Aluminium



Produkt #46-175 3-4 TAGE

- 1 +

€620,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€620,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Strahlabweichung (Bogensekunde):
30.00

Freie Apertur CA (mm):
25.4

Beschichtung:
Enhanced Aluminum (450-650nm)

Durchmesser (mm):
41.30

Genauigkeit Ausgangswellenfront:
3.5λ

Substrat: 

Oberflächenqualität:
80-50

Gewinde:
(2) 1/4-20, M6 x 1.0

Typ:
Retroreflector

Toleranz Größe (mm):
±1.6

Bildorientierung:
Left-Handed

Strahlablenkung (°):
180

Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

REACH 201:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)