

Keilfenster aus Germanium (Ge) von ISP Optics, 25,4 mm Durchmesser, 4 mm Dicke, 30` Keilwinkel | GE-WW-25-4

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Germanium (Ge) Wedged Windows

Produkt #16-810 3-4 TAGE

- 1 + **€428,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€428,00
Stk. 11+
€385,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):

85
Freie Apertur CA (mm): 21.59
Durchmesser (mm): 25.40 +0.00/-0.13
Dicke (mm): 4.00 ±0.13
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 6.1
Dichte (g/cm³): 4.83
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 4.002 @ 11µm
Knoop-Härte (kg/mm²): 780
Poisson-Zahl: 0.28
Substrat: Germanium (Ge)
Oberflächenebenheit (P-V): 2λ @ 633nm
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 2000 - 14000
Elastizitätsmodul (GPa): 102.7
Keilwinkel: 30' ±15'
Modellnummer: GE-WW-25-4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen