

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt **#19-518** 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€37,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€37,00

Stk. 11+

€33,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.40 +0.0/-0.2

Effektive Brennweite EFL (mm):
16.00

Numerische Apertur NA:
0.79

Hintere Brennweite BFL (mm): 7.3
Substrat: ☐ H-K51
Toleranz Brennweite (%) : ±5
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): ≤30
Oberflächenqualität: 80-50 (typical)
Freie Apertur CA (mm): 22.86
Randdicke ET (mm): 1.41
Mittendicke CT (mm): 14.00 ±0.30
Blende: 0.63
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 25.4
Radius R₂ (mm): 70
Form der hinteren Fläche: Convex
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2000
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen