

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



TECHSPEC Laser Grade PCXLenses

Produkt #38-624

3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€181,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€181,00

Stk. 6+

€144,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
35.00 @355nm

Hintere Brennweite BFL (mm):

28.55
Beschichtung: Uncoated
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Oberflächenqualität: 10-5
Power (P-V) @ 632,8 nm: λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/10
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 9.53 ±0.10
Randdicke ET (mm): 3.04
Radius R₁ (mm): 16.66
Freie Apertur CA (mm): 21.59
Blende: 1.38
Numerische Apertur NA: 0.36
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective Bevel As Needed
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen