

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Produkt #24-783 3-4 Tage

- 1 +

 €155,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€155,00

Stk. 10+

€139,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

🔔 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.13

Effektive Brennweite EFL (mm):
-76.20 @ 5µm

Substrat: Calcium Fluoride (CaF₂)
Blende: 3.00
Numerische Apertur NA: 0.17
Beschichtung: Uncoated
Typ: Plano-Concave Lens
Wellenlängenbereich (nm): 300 - 8000
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 2.00 ±0.20
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Freie Apertur CA (mm): 22.86
Randdicke ET (mm): 4.80
Toleranz Brennweite (%): ±2
Modellnummer: CF-PC-25-76
Radius R₁ (mm): -30.70
Oberflächenqualität: 60-40
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen