

Kreisförmiger variabler Neutraldichtefilter, 25,4 mm Durchm., opt. Dichte 0,4-3,0, ungefasst



Unmounted Circular Variable Neutral Density (ND) Filters

Produkt #43-761 3-4TAGE



1



€278,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€278,00

Stk. 11+
€250,20

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Einfallswinkel (°):
0.00

Optische Dichte OD:
0.04 - 3.0

Substrat: B270
Innendurchmesser (mm): 7.5
Beschichtung: Variable
Außendurchmesser (mm): 25.4
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.52
Toleranz Dicke (mm): ±0.25
Typ: Neutral Density Filter
Blockungsbereich (nm): 400 - 700
Parallelität (Bogenminuten): ±3
Toleranz Größe (mm): ±0.10 ID, ±0.20 OD
Toleranz optische Dichte (%): ±5
Linearität (%): ±5
Beschichtungsspezifikation: Continuously Variable Inconel from 0 - 270°
Mount: Unmounted

Konformität mit Standards

Reach 181: Konform
RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen