


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #22-643

3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€132,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€132,00

Stk. 6+

€116,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):

300.35 @587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 299.25
Beschichtung: VS-EXT (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 350 - 700nm
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/8
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 1.60 ±0.10
Randdicke ET (mm): 1.01
Radius R₁ (mm): 137.70
Freie Apertur CA (mm): 22.86
Blende: 11.82
Numerische Apertur NA: 0.043
Designwellenlänge DWL (nm): 597.6
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective Bevel as Needed
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700
Einfallswinkel (°): 0
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform