



Scharfkantiger Ablenkungsspiegel, λ/10, 25,4 mm, Enhanced Aluminiumbeschichtung



25.4mm Enhanced Aluminum Coated λ/10 D-Shaped Pickoff Mirror, #36-135

Produkt #36-135 3-4 TAGE

- 1 + **€79,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€79,00

Stk. 6+

€71,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40

Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10

Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Rückseite: Fine Grind
Oberflächenqualität: 20-10
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.20
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >95% @450 - 650nm
Beschichtung: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Art der Beschichtung: Metal
Fase: Protective bevel as needed
Kanten: Ground
Parallelität (Bogenminuten): 2
Dicke (mm): 6.35
Toleranz Dicke (mm): ±0.20
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 650
Zerstörschwelle, Referenz:  0.2 J/cm ² @532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform