

TECHSPEC[®] kinematische Halterung 25,4mm



25.4mm Kinematic Mount, #85-695

Produkt **#85-695** **9 In Stock**

-

1

+

€196⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€196,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Tip-Tilt	Funktion:
Circular	Optiktyp:

Accepts 25/25.4mm Diameter Optics	Hinweis:
-----------------------------------	----------

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Compatible Plate Inner Diameter (mm):

30.0	
	Innendurchmesser (mm):
25.4	
	Aufbau:
Black Anodized Aluminum	
	Durchmesser Befestigungslöcher (mm):
12.7	
	Größe (mm):
30 Dia.	
	Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :
0.5	
	Verstellweg (°):
±8 Tip/Tilt	

Gewinde & Montage

	Größe der kompatiblen Optiken (mm):
25.0 - 25.4	

Konformität mit Standards

	RoHS 2015:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	
	Reach 235:
Konform	

Produktdetails

- Für viele verschiedene optische Komponenten lieferbar
 - Hergestellt aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlschrauben
 - Feineinstellschraube mit einer Steigung von 0,5mm
 - Feste Optikhalterungen ebenfalls lieferbar
- Die verstellbaren Optikhalterungen für das TECHSPEC® Cage-System eignen sich ideal für Strahlablenkungen und werden zur Integration einer Vielzahl optischer Komponenten in das Cage-System eingesetzt. Die Optikhalterungen passen in den Innendurchmesser (25mm oder 30mm) der Standardplatten. Über Feststellschrauben können die Optiken fixiert werden. Die Halterungen bieten eine hohe Stabilität und die benötigte Genauigkeit zur Ausrichtung optischer Komponenten. Die kinematische Halterung #85-695 besitzt eine freie Apertur von 12,7mm und kann mit einer #85-699 45° Halterung für Strahlteilerplatten kombiniert werden.