

25,4mm, Polarisatorhalterung



Produkt **#55-010** **KONTAKT**

-

1

+

€212¹⁸

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€212,18 stückpreis
Stk. 5-25	€206,52 stückpreis
Stk. 26-49	€200,95 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Adjustable - Rotary	Typ:
Circular	Optiktyp:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
22.0	Freie Apertur CA (mm):
1°	Einteilung:
360	Drehbereich (°):
N/A	Feindrehung (°):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Standard	Verstellung:
Gewinde & Montage	
25.0 - 25.4	Größe der kompatiblen Optiken (mm):
7.0 (Max)	Dicke kompatible Optiken (mm):
M6 x 1.0	Kompatible Stangen:
Polarizer	Type of Mounting Optics:
Konformität mit Standards	
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Contains SVHC(s)	Reach 247:

PRODUKTDDETAILS

- Erhältlich mit grober und feiner Verstellung
- Schwarz eloxiertes Aluminium


Diese Polarisatorhalterungen bieten eine sichere Befestigung, einen Hebelarm zur gleichmäßigen Verstellung, eine Feststellschraube und eine 360° Skala. Für die Befestigung auf Lochplatten werden [Stangen](#) und [Stangenhalter](#) benötigt. Mikrometerversion: gesamte Verstellung der Schraube mit 0,25mm Gewindegang beträgt 10°. Die Winkelverstellung pro Umdrehung ist 20 Winkelminuten. *Mit Adapter (34mm Durchmesser) beträgt die Dicke 40mm.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Diameter of Compatible Optics D	Clear Aperture CA	Drive Type	Mount Diameter A	Mount Thickness B	C	E	Stock No.
Standard							
20.0	17	Standard	50	19	34	24.0	#55-454
25.4	22	Mcrometer	69	-	-	33.5	#55-011
25.4	22	Standard	60	20	42	29.5	#55-010
30.0	27	Mcrometer	69	-	-	33.5	#57-570
30.0	27	Standard	60	20	42	29.5	#57-569
50.0	47	Mcrometer	89	-	-	43.5	#56-329
50.0	47	Standard	80	20	62	39.5	#55-455
Glan-Thompson Polarizer Mbunts							
25.4	18	Mcrometer	69	-*	-	33.5	#57-572
25.4	18	Standard	60	20*	42	29.5	#57-571


Polarizer Mounts

Standard




Glan-Thompson Mount

Standard



Micrometer Driven



Micrometer Driven

