

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #55-464

3-4 TAGE

-

 1

+

€1.193,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.193,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Ball Bearing

Verstellung:
Digital Micrometer (Metric)

Orientierung VerstelleSchraube:
Center Drive

Typ:
Metric

Bühnengröße (mm): 66.5 x 66.5
Verstellweg (mm): 25
Aufbau: Aluminum Top and Base/440C Stainless Steel Bearings
Skaleneinteilung (mm): 0.001
Belastbarkeit, normal (kg): 28
Belastbarkeit, T_a (kg): 4.5
Belastbarkeit, T_b (kg): 0.9
Hinweis: Thru-Hole
Bühnengröße (Zoll): 2.62 x 2.62
Abweichung von gerader Linie (µm): 2 per 25 mm of travel
Gewicht (g): 630

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen