

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 25,4 mm, VIS 0°, N/4 Fresnelischer Rhomboidverzögerer



Produkt #36-141 3-4 TAGE

1 **€315,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€315,00

Stk. 6+

€289,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Freie Apertur CA (mm):
18.81 x 18.81

Beschichtung:
VIS 0° (425-675nm)

Designwellenlänge DWL (nm): 532
Substrat: ☐ N-BK7
Verzögerung: $\lambda/4$
Oberflächenqualität: 20-10
Typ: Fresnel Retarder
Toleranz Größe (mm): ± 0.10
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Breite (mm): 25.40
Entrance and Exit Surface (mm): 25.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform