

25,4mm mit Mikrometer, Polarisatorhalterung



Produkt **#55-011** **4 In Stock**

-

1

+

€468⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€468,00 stückpreis
Stk. 5-25	€421,80 stückpreis
Stk. 26-49	€388,40 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Adjustable - Rotary	Typ:
Circular	Optiktyp:
Hinweis:	

Available in Quick Start Kit: [#17-525](#)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
22.0

Einteilung:
5 arcminutes

Drehbereich (°):
360

Feindrehung (°):
±5

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Micrometer

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
25.0 - 25.4

Dicke kompatible Optiken (mm):
7.0 (Max.)

Kompatible Stangen:
M6 x 1.0

Type of Mounting Optics:
Polarizer

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Ausgenommen / Ausnahmeregelung](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 247:
[Contains SVHC\(s\)](#)

Produktdetails


- Erhältlich mit grober und feiner Verstellung
 - Schwarzeloxiertes Aluminium
- Diese Polarisatorhalterungen bieten eine sichere Befestigung, einen Hebelarm zur gleichmäßigen Verstellung, eine Feststellschraube und eine 360° Skala. Für die Befestigung auf Lochplatten werden [Stangen](#) und [Stangenhalter](#) benötigt. Mikrometerversion: gesamte Verstellung der Schraube mit 0,25mm Gewindegang beträgt 10°. Die Winkelverstellung pro Umdrehung ist 20 Winkelminuten. *Mit Adapter (34mm Durchmesser) beträgt die Dicke 40mm.

Technische Informationen

Diameter of Compatible Optics D	Clear Aperture CA	Drive Type	Mount Diameter A	Mount Thickness B	C	E	Stock No.
Standard							
20.0	17	Standard	50	19	34	24.0	#55-454
25.4	22	Micrometer	69	-	-	33.5	#55-011
25.4	22	Standard	60	20	42	29.5	#55-010
30.0	27	Micrometer	69	-	-	33.5	#57-570
30.0	27	Standard	60	20	42	29.5	#57-569
50.0	47	Micrometer	89	-	-	43.5	#56-329
50.0	47	Standard	80	20	62	39.5	#55-455
Glan-Thompson Polarizer Mbunts							
25.4	18	Micrometer	69	-*	-	33.5	#57-572
25.4	18	Standard	60	20*	42	29.5	#57-571


Polarizer Mounts

Standard




Glan-Thompson Mount

Standard



Micrometer Driven



Micrometer Driven

