

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

25,4mm polarisierender wire Grid-Stranittellerwurpel



Produkt #89-604 3-4TAGE

- 1 + €465,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€465,00

Stk. 6+

€365,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Strahlabweichung (Bogenminute):

<5

Freie Apertur (%):

>90%

Beschichtungsspezifikation:

R_{avg} <0.5% @ 400 - 700nm

Aufbau:

Wire Grid
Größe (mm): 25.4 x 25.4 x 25.4 ±0.3
Effizienz (T_p *R_s): >62% @ 450nm >65% @ 550nm & 650nm
Auslöschungsverhältnis: 1000:1 @ 450nm 2000:1 @ 550nm 3000:1 @ 650nm
Substrat: 
Oberflächenqualität: 40-20
Transmission (%): T _p >72% @ 450nm T _p >75% @ 550nm T _p >78% @ 650nm
Transmittierte Wellenfrontverzerrung (RMS): <0.33λ @ 633nm
Typ: Linear Polarizer
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform