

Equilaterales Prisma aus Zinkselenid, 25,4 mm

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Produkt #19-714 3-4TAGE

- 1 + **€2.265,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€2.265,00

Stk. 6+
€1.812,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Uncoated

Substrat: ☐
Zinc Selenide (ZnSe)

Oberflächenqualität:

60-40
Typ: Equilateral Prism
Toleranz Größe (mm): ±0.25
Winkeltoleranz (Bogenminuten): ±10
Freie Apertur (%) : 85
Länge Hypotenuse (mm): 25.40
Länge Katheten (mm): 25.40
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 18000
Wellenlängenbereich (µm): 0.6 - 18
Oberflächenebenheit (P-V): 2λ
Modellnummer: GE-EP-25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen