

## 25,8mm Aussendurchmesser, Präzise Lochblendenhalterung



25.8mm Outer Diameter, Precision Pinhole Mount, #53-287

Produkt **#53-287** **16 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €55<sup>,-</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€55,50 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Produktdetails

Requires one pinhole aperture **Hinweis:**

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

25.8 **Außendurchmesser (mm):**

Black Anodized Aluminum **Aufbau:**

### Gewinde & Montage

---

9.5 **Optikdurchmesser (mm):**

RMS (0.8" - 36 TPI) **Tubusgewinde:**

---

## Konformität mit Standards

**Konform** **RoHS 2015:**

**Anzeigen** **Konformitätszertifikat:**

---

## Produktdetails

- Mechanische Halterung für [präzise Lochblenden](#)
- Mit Retainerring zur Minimierung mechanischer Belastungen
- Kann an [Komponenten mit C-Mount](#) angeschlossen werden

Die präzise Lochblendenhalterung mit einem Durchmesser von 1,02 Zoll besitzt einen Retainerring zur sicheren Platzierung der ungefassten, [präzisen Lochblenden](#) mit einem Durchmesser von 3/8 Zoll (9,5 mm). Die Rückseite besitzt ein RMS-Außengewinde (20,32 mm x 36TPI). In Kombination mit Produktnummer [#03-627](#) kann die präzise Lochblendenhalterung bequem an Komponenten mit [C-Mount](#) montiert werden. Zur Befestigung der präzisen Lochblendenhalterung an [Montageplatten und Stangen](#) ist eine ringförmige Halterung mit einer Montagebohrung von 1/4–20 Zoll lieferbar.