

25 Grad Diffusionswinkel, 12,5 mm, ungefasst



Produkt #35-866 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€90,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€90,00
Stk. 6+
€67,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Winkeltoleranz (°):
±2.5

Diffusionswinkel (°):
25 (FWHM)

Durchmesser (mm):
12.50

Toleranz Größe (mm):

±0.5
Betriebstemperatur (°C): -30 to +100 (Maximum of 240 Hours)
Substrat: ☐ Polycarbonate
Dicke (mm): 0.78
Transmission (%): >85
Typ: Holographic Diffuser
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Aufbau: Unmounted
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 0.22 J/cm ² @ 1064nm, 10ns (typical)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform