

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 25mm, Aluminium Beschichtung, rechtwinkliges Prisma aus N-BK7



N-BK7 Right Angle Prisms

Produkt #32-337 Lagernd

1

€78,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€78,00

Stk. 6+

€70,20

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Aluminum with protective overcoat

Substrat: ☐
N-BK7

Oberflächenqualität:
60-40

Typ: Right Angle Prism
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Winkeltoleranz (Bogenminuten): ±2
Fase: Protective bevel as needed
Länge Hypotenuse (mm): 35.40
Länge Katheten (mm): 25.00
Bildorientierung: Left-Handed
Beschichtungsspezifikation: Reflective Surfaces: R _{avg} >85% FROM 400-700nm, @ 45° AOI
Strahlablenkung (°): 90
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Oberflächenebenheit (P-V): λ/4
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ Hypotenuse: 0.3 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen