

**TECHSPEC** Basisplatte ID 25 mm



25mm Basic Cage Plate, #88-196

Produkt **#88-196** **8 In Stock**

- 1 + €34.<sup>50</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€34,50 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

Fixed **Funktion:**

**Physikalische und mechanische Eigenschaften**

25.0 **Innendurchmesser Platte (mm):**

38.0 **Kreisdurchmesser der Löcher mit 6 mm Durchm. (mm):**

Black Anodized Aluminum **Aufbau:**

50 Dia. **Größe (mm):**

10.00 **Dicke (mm):**

## Konformität mit Standards

**Konform** **RoHS 2015:**

**Anzeigen** **Konformitätszertifikat:**

**Konform** **REACH 241:**

## Produktdetails

- Unverzichtbar für das Cage-System
- 50 mm Durchmesser oder 2" quadratisch
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium

Die TECHSPEC® Platten für das Cage-System mit 25 mm und 30 mm Innendurchmesser sind unverzichtbare Komponenten für TECHSPEC® Cage-Systeme. Über die vier Bohrungen auf einem Kreis mit 38 mm Durchmesser können Stangen mit 6 mm Durchmesser im Abstand von 26,9 mm befestigt und mit den mitgelieferten M3 x 2,5 Einstellschrauben fixiert werden. Drei Feststellschrauben M3 x 6 zur Montage optischer Komponenten, [Cage-System Tuben](#) oder Halterungen in der Öffnung der Platte werden ebenfalls mitgeliefert.

## Demo-Video

Erhöhen Sie die Leistung Ihrer Anwendung durch Verwendung der richtigen Produkte. Ein kurzes Demo-Video gibt Ihnen einen Überblick über unsere neuen TECHSPEC® Komponenten für Cage-Systeme: [austauschbare Optikhalterung und seitlich zugängliche Platte](#) und [Platte mit Einschub für 4 Stangen](#).

## Technische Informationen

