

TECHSPEC® Linsenhalterung 25mm Außendurchmesser, 6mm Optikdurchmesser



#85-545



Produkt **#85-554** **1 In Stock**

- 1 + €45⁷⁵

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+	€45,75 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Fixed **Funktion:**

Circular **Optiktyp:**

Fixed **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Compatible Plate Inner Diameter (mm):
25.0

Länge (mm):
10.00

Freie Apertur CA (mm):
5.00

Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Größe (mm):
25 Dia.

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
6.0

Dicke kompatible Optiken (mm):
1.6 - 5.0

Gewindeart:
M23.2 x 0.75

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

REACH 241:
[Konform](#)

Produktdetails

- Für Linsen mit unterschiedlichen Durchmessern lieferbar
- Erweitert die Anpassungsmöglichkeiten des Cage-Systems
- Retainerring wird mitgeliefert

Die Linsenhalterungen für das TECHSPEC® Cage-System bestehen aus eloxiertem Aluminium und werden in zwei Schritten montiert. Sichern Sie zunächst die optische Komponente unter Verwendung des Halterungsringes in der Linsenhalterung. Anschließend wird die Linsenhalterung im Innendurchmesser der Cage-System-Platte befestigt.

Hinweis: Komponente [#85-678](#) ist eine zweiteilige Baugruppe, die sowohl mit Cage-System Platten mit 25mm als auch mit 30mm Innendurchmesser verwendet werden kann. Ersatzretainerringe werden separat angeboten.