

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 25mm D, 0,50 NA, unbeschichtet, Asphäre mit kalibrierter Qualität



Calibration Grade Aspheric Lenses

Produkt #69-142 3-4 TAGE



1



€455,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€455,00

Stk. 6+

€410,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
25.00 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:
0.50

Hintere Brennweite BFL (mm): 20.28
Substrat: L-BAL35
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): ≤1
Oberflächenqualität: 20-10
Freie Apertur CA (mm): 22.00
Randdicke ET (mm): 1.74
Mittendicke CT (mm): 7.50
Blende: 1.00
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 330 - 2400
Konjugierter Abstand: Infinite
Asphere Figure Error, @ 632.8nm: 1.6λ RMS and 6λ PV
Dioptrie: 40.00

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen