

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Tracking mit Teclink



TECHSPEC® Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt #17-156 3-4 TAGE



1



€1.600,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€1.600,00

Stk. 10+

€1.185,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):

25.00 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA: 0.50
Hintere Brennweite BFL (mm): 20.28
Substrat: ☐ L-BAL35
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 1.2λ
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): ≤5
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 22.5
Randdicke ET (mm): 1.74
Mittendicke CT (mm): 7.50 ±0.1
Blende: 1.00
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 330 - 2400
Konjugierter Abstand: Infinite
Oberflächenrauheit (Angström): 22 (typical)
Hinweis: Polished equivalent is #47-730
Linse inklusive: 10 x #17-082
Dioptrie: 40.00

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen