


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Corning Polarcor™ Glass Polarizers

Produkt #13-617 KONTAKT



1



€1.965,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.965,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0 ±5

Beschichtung:
BBAR (960-1160nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
1060

Durchmesser (mm):
25.00

Auslöschungsverhältnis: >10,000:1
Substrat: ☐ Borosilicate Glass Containing Elongated Silver Crystals
Min. Transmission (%): >95.7
Oberflächenqualität: 40-20
Dicke (mm): 0.50 ±0.05
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.4% @ 960 - 1160nm
Wellenlängenbereich (nm): 960 - 1160
Einfügungsverlust (dB): <0.19
Brechungsindex n_d: 1.5123
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 6.5
Knoop-Härte (kg/mm²): 480
Elastizitätsmodul (GPa): 58.605
Poisson-Zahl: 0.21
Abbe-Zahl (v_d): 57.6
Dichte (g/cm³): 2.412

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen