

TECHSPEC® λ/10 Spiegel mit Schaft, 25 mm Durchmesser, Enhanced Aluminium



TECHSPEC® Stemmed Mirror



Produkt #14-579 AUSVERKAUFT 3-4 TAGE

- 1 +

€132,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€132,00
Stk. 6+
€105,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Oberflächenebenheit (P-V):

N10
Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Rückseite: Commercial Polish
Oberflächenqualität: 20-10
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >95% @ 450 - 650nm
Beschichtung: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Art der Beschichtung: Metal
Freie Apertur (%) : 90.00
Kanten: Ground, protective bevel as needed
Dicke (mm): 13.00 ±0.20
Typ: Stemmed Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 650
Passende kinematische Halterung: #58-853
Schaftdurchmesser (mm): 12.50 +0.00/-0.10
Schaftlänge (mm): 6.50 ±0.20

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen