

Zirkularer Polarisationsfilter, linkshändig (CP42HE), 25 mm Durchm.



Produkt #88-097 3-4 Tage

- 1 + **€33,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€33,00
Stk. 6+
€28,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00

Substrat: ☐
[CP42HE on PMMA](#)

Betriebstemperatur (°C):
-40 to +80

Dicke (mm):

2.29 ±0.24
Transmission (%): 42.00
Typ: Left-Handed Circular Polarizer
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.3
Aufbau: Polarizing Film on PMMA
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Polarisationseffizienz (%): >99.90
Hitzeresistenz (°C x Stunden): 80 x 500
#Sorting: 3.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform