

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Stemmed Mirror



Produkt **#14-580** AUSVERKAUFT 3-4 TAGE

-

1

+

€132,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€132,00
Stk. 6+
€105,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Oberflächenebenheit (P-V):

N10
Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Rückseite: Commercial Polish
Oberflächenqualität: 20-10
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm
Beschichtung: Enhanced Aluminum (250-700nm)
Art der Beschichtung: Metal
Freie Apertur (%): 90.00
Kanten: Ground, protective bevel as needed
Dicke (mm): 13.00 ±0.20
Typ: Stemmed Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 250 - 700
Passende kinematische Halterung: #58-853
Schaftdurchmesser (mm): 12.50 +0.00/-0.10
Schaftlänge (mm): 6.50 ±0.20

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen