

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Goldspiegel mit Siliziumsubstrat, 25 mm D. x 1,0 mm Dicke



Silicon Substrate Gold Mirror

Produkt #33-247 [KONTAKT](#)



1



€225,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€225,00

Stk. 6+

€180,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Oberflächenebenheit (P-V):
1λ

Substrat: ☐
Silicon (Si)

Rückseite: Commercial Polish
Oberflächenqualität: 60-40
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >97% @ 800 - 2000nm R _{avg} >94% @ 700 - 800nm
Beschichtung: Protected Gold (700-2000nm)
Freie Apertur (%) : 90.00
Dicke (mm) : 1.00 ±0.1
Toleranz Dicke (mm) : ±0.1
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm) : 700 - 2000
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.8 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform