

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt **#69-680** 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€215,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€215,00

Stk. 6+

€172,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
150.00 @ 10.6µm

Hintere Brennweite BFL (mm):

149.12
Beschichtung: Uncoated
Substrat: ☐ Silicon (Si)
Oberflächenqualität: 60-40
Power (P-V) @ 632,8 nm: 2λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/2
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 3.00 ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.78
Radius R₁ (mm): 362.64
Freie Apertur CA (mm): 24
Blende: 6.00
Numerische Apertur NA: 0.08
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 1200 - 7000

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen