

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #69-783

3-4 TAGE

- 1 +

 €88,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€88,00

Stk. 6+

€70,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00

Effektive Brennweite EFL (mm):
150.00

Substrat: ☐ N-BK7
Blende: 6
Numerische Apertur NA: 0.08
Beschichtung: VIS-NIR (400-1000nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1000
Hintere Brennweite BFL (mm): 147.70
Mittendicke CT (mm): 3.50
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Randdicke ET (mm): 2.49
Toleranz Brennweite (%): ±3
Radius R₁ (mm): 77.78
Oberflächenqualität: 60-40
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform