

TECHSPEC® Siliziumfenster, 25 mm D. x 3 mm Dicke, unbeschichtet



TECHSPEC Silicon (Si) Windows

Produkt #68-527 3-4 Tage

1 **€152,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€152,50

Stk. 11+

€137,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
90.00

Freie Apertur CA (mm):
22.50

Durchmesser (mm): 25.00 +0.0/-0.1
Dicke (mm): 3.00 ±0.1
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 2.55
Dichte (g/cm³): 2.33
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 3.422 @ 5µm
Knoop-Härte (kg/mm²): 1150
Parallelität (Bogenminuten): <3
Poisson-Zahl: 0.265
Substrat: Silicon (Si)
Oberflächenebenheit (P-V): 1λ
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 1200 - 7000
Elastizitätsmodul (GPa): 140

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen