

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® ZnSe-Fenster, 25 mm D. x 3 mm Dicke, unbeschichtet



Produkt #68-493 3-4 TAGE

1 €257,50

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€257,50

Stk. 11+

€232,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
90

Freie Apertur CA (mm):
22.50

Durchmesser (mm): 25.00 +0.0/-0.1
Dicke (mm): 3.00 ±0.1
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 7.57
Dichte (g/cm³): 5.27
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 2.631
Knoop-Härte (kg/mm²): 120
Parallelität (Bogenminuten): <1
Poisson-Zahl: 0.28
Substrat: Zinc Selenide (ZnSe)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10 @ 10.6µm
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 18000

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform