

TECHSPEC® 25mm D. x -12,5mm FL, Protected Aluminum, konvexer Spiegel



Convex Mirrors

Produkt #87-655 3-4 TAGE

1 €47,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€47,50

Stk. 6+

€38,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
25.00

Brennweite BW (mm):  
-12.50

Mittendicke CT (mm):  
5.00

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Freie Apertur (%):</b><br>90.00                                        |
| <b>Beschichtung:</b><br>Protected Aluminum (400-700nm)                    |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> >85% @ 400 - 700nm |
| <b>Art der Beschichtung:</b><br>Metal                                     |
| <b>Toleranz Größe (mm):</b><br>+0.0/-0.1                                  |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>1.65                                         |
| <b>Toleranz Brennweite (%):</b><br>±2                                     |
| <b>Radius R (mm):</b><br>25.0                                             |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">N-BK7</a>        |
| <b>Oberflächengenauigkeit:</b><br>λ/2                                     |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                                      |
| <b>Toleranz Dicke (mm):</b><br>±0.1                                       |
| <b>Typ:</b><br>Spherical Mirror                                           |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>400 - 700                             |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |