

25mm D x -25,8mm FL Protected Gold Beschichtung, konvexer Spiegel



Produkt #64-076 3-4 TAGE

- 1 + **€50,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€50,50
Stk. 6+
€45,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Brennweite BW (mm):
-25.80

Mittendicke CT (mm):
4.30

Freie Apertur (%):

Beschichtung:
Protected Gold (700-10000nm)

Beschichtungsspezifikation:
R_{avg} >96% @ 700 - 2000nm
R_{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm

Art der Beschichtung:
Metal

Randdicke ET (mm):
2.77

Toleranz Brennweite (%):
±2

Radius R (mm):
51.68

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Oberflächenqualität:
60-40

Typ:
Spherical Mirror

Wellenlängenbereich (nm):
700 - 10000

Zerstörschwelle, Referenz: ☐
0.8 J/cm² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 235:
[Konform](#)