

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 25mm D. X -25mm FL, Enhanced Aluminum, Konvexer Spiegel



Convex Mirrors

Produkt #87-667 3-4 TAGE

1 **€51,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€51,50

Stk. 6+

€41,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00

Brennweite BW (mm):
-25.00

Mittendicke CT (mm):
3.00

Freie Apertur (%): 90.00
Beschichtung: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >95% @ 450 - 650nm
Art der Beschichtung: Metal
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.1
Randdicke ET (mm): 1.41
Toleranz Brennweite (%): ±2
Radius R (mm): 50.0
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächengenauigkeit: λ/2
Oberflächenqualität: 60-40
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Spherical Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 650

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform