

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC®
Plankonkave (PCV) Zylinderlinse für die Beleuchtung, 25 mm Durchm. x -25 mm BW, MgF2



TECHSPEC® Illumination Grade PCV Cylinder Lenses

Produkt #48-379 3-4 TAGE

1 **€79,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€79,00

Stk. 6+

€63,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.2

Effektive Brennweite EFL (mm):

-25.00
Substrat: ☐ N-BK7
Blende: 1.00
Numerische Apertur NA: 0.50
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Concave
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Hintere Brennweite BFL (mm): -26.97
Mittendicke CT (mm): 3.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Randdicke ET (mm): 12.53
Toleranz Brennweite (%): ±3
Radius R₁ (mm): -12.96
Oberflächenqualität: 60-40
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 10 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform