

TECHSPEC® Keil-Strahlteilerplatte für den VIS-Bereich, 25 mm Durchmesser, 30R/70T



TECHSPEC® N/10 Plate Beamsplitters

Produkt **#34-412** 3-4 TAGE

⊖ 1 ⊕ **€196,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€196,00

Stk. 6+

€157,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtungsspezifikation:

Surface 1: 30/70 ±5% @ 550nm, ±10% @ 400 - 700nm
Surface 2: AR R_{avg} ≤1%, R_{abs} ≤2% @ 400 - 700nm

Aufbau:

Plate

Durchmesser (mm): 25.00
Toleranz Größe (mm): ±0.10
Kanten: Protective Bevel as needed
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 30/70
Substrat: □ Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Oberflächenqualität: 20-10
Dicke (mm): 3.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.20
Typ: Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Keilwinkel: 30 arcmin

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform