

TECHSPEC® 25mm Durchmesser, 45° Halterung für Spiegel/Strahlteiler



#58-878

Produkt **#58-878** **20+ In Stock**

- 1 + €64.⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-4	€64,00 stückpreis
Stk. 5-9	€58,00 stückpreis
Stk. 10+	€53,60 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

📌 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Fixed **Typ:**

Circular **Optiktyp:**

45° Mirror Mount **Type of Accessory:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Größe der kompatiblen Halterung (mm):
25.0/25.4 Circular Optical Mounts

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
25.0 - 25.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Reach 224:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Produktdetails

- Feineinstellschrauben: 100 TPI
- Verkippwinkel: $\pm 5^\circ$
- Aussparungen für Finger zur einfacheren Handhabung
- Sowohl für englische als auch metrische Maße geeignetes Design
- Abnehmbare Einstellschrauben ermöglichen Verstellung über Inbusschlüssel
- Für die 0,5" (12,5mm) und die 1" (25mm) Halterungen können die gleichen horizontalen Adapter verwendet werden

Mit unserer Produktfamilie der TECHSPEC® kinematischen Optikhalterungen bieten wir sowohl Halterungsmöglichkeiten für Optiken als auch Montageflächen an. Jede Halterung besitzt 2 oder 3 Einstellschrauben zur Verkipfung. Die Halterungen mit 3 Schrauben können zusätzlich in Richtung der optischen Achse verschoben werden. Mit den Optikhalterungen können englische und metrische optische Komponenten in den üblichsten Größen gehalten werden. Zusätzlich sind die Versionen mit C- oder T-Gewinde kompatibel mit unserer beliebten Serie an Halterungen für Einzellinsen oder Achromate. Dies ermöglicht die Halterung von mehr als 30 zusätzlichen Größen. Über die horizontalen Adapter können die Optikhalterungen schnell und einfach in horizontale Halterungen umgebaut werden.

Die Einstellschrauben können entfernt werden, die Optikhalterungen können dann mit einem Inbusschlüssel (2mm Schlüsselgröße) eingestellt werden. Über die Halteschrauben mit Nylonspitze können die Optiken einfach befestigt werden (1,5mm Sechskantschlüssel inkl.).

Das qualitative Material der Halterungen sorgt für eine hohe Qualität und Wiederholbarkeit. Die Kontaktflächen der Einstellschrauben sind aus Edelstahl und ein spezielles Fett sorgt für eine reibungslose Bewegung. Die Nylonspitzen der Befestigungsschrauben verhindern eine Beschädigung der Optiken. Messinggewinde in Kombination mit den Edelstahlschrauben sorgen für eine lange Lebensdauer.

Diese Optikhalterungen passen auf unsere [TECHSPEC® Edelstahlstangen](#). Wenn der Adapter mit Außengewinde von der Stange entfernt wird, bleibt eine M4 oder 8-32 Gewindebohrung in die die Schraube zur Befestigung der Stange eingeschraubt werden kann.

Bitte beachten Sie: [#58-882](#) Einstellschraube kann nicht mit 0,5" oder 1" Halterungen eingesetzt werden, beschädigt die Federn.