

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® SWIR-Langpassfilter, 25 mm Durchmesser, 850 nm



Produkt #86-450 3-4 TAGE

1 **€87,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€87,50

Stk. 10+

€74,40

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00

Grenzwellenlänge (nm):
850.00

Substrat: ☐
BOROFLOAT®

Beschichtung: Traditional Coated
Sperrbereich (nm): 350 - 835
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 1.20
Toleranz Dicke (mm): ±0.15
Transmissionsbereich (nm): 880 - 2500
Typ: Longpass Filter
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Grenzwellenlänge (µm): 0.85
Beschichtungsspezifikation: T _{avg} <0.5% @ 350 - 835nm T _{avg} >85% @ 880 - 1700 nm T _{avg} >75% @ 1700 - 2500nm
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2500
Oberflächenebenheit (P-V): 4 - 6λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform